

品番 : EA725MC-2A

品名 : 6- 10mm デジタル内径測シリンダーゲージ



販売価格	46,900円(税抜)／ 51,590円(税込)		
カタログ価格	46,900円(税抜)／ 51,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 16:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	新潟精機	型番	WCDI-10D
測定範囲	6~10mm	広範囲精度	12 μm
目量	0.002mm	替ロッド	EA725MC-101~109
換えロッド	0.5mmとび9本	測定子の有効ストローク	0.7mm
測定深さ	48mm	繰返し精密度	3 μm
隣接誤差	5 μm	換えワッシャ	無し
電源	CR2032×1個	サイズ(W×D×H)mm	66×40×225
材質	●本体:スチール ●測定子:軸受鋼	重量	265g
用途	内径測定用に	付属品	●木箱 ●換えロッドx9 ●スパナ ●CR2032(テスト用)
注意	●各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 ●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。 ●マスターとなるリングゲージをご用意下さい。		

デジタルインジケータを標準装備しています。

デジタル表示で見やすい。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

ABS(絶対測定)機能付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.