

品番 : EA725MC-30

品名 : 4- 6mm 内径測シリンダーゲージ



販売価格	45,900円(税抜)／ 50,490円(税込)		
カタログ価格	45,900円(税抜)／ 50,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 15:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	新潟精機	型番	CDI-6
測定範囲	4~6mm	広範囲精度	10 μm
最小目盛	0.01mm	測定子の有効ストローク	0.6mm
測定深さ	34mm	繰返し精密度	3 μm
隣接誤差	5 μm	測定子	[2点式]0.5mmとび4本
換えワッシャ	無し	本体幅	55mm
本体高さ	178mm	奥行	26mm
材質	本体:スチール 測定子:炭素工具鋼 測定針先端:超硬	重量	175g
付属品	●PCケース ●測定子x4 ●測定針 ●スパナ	用途	内径測定用に
注意	●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。 ●マスターとなるリングゲージをご用意ください。		

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

ダイヤルゲージを標準装備しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.