

品番 : EA725MC-30A

品名 : 4- 6mm 内径測シリンダーゲージ



販売価格	65,600円(税抜) / 72,160円(税込)		
カタログ価格	65,600円(税抜) / 72,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 20:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	新潟精機	型番	WCDI-6
測定範囲	4~6mm	広範囲精度	10 μm
目量	0.01mm	測定子の有効ストローク	0.6mm
測定深さ	34mm	繰返し精密度	3 μm
隣接誤差	5 μm	測定子	[2点式]0.5mmとび4本
換えワッシャ	無し	サイズ(W×D×H)mm	55×26×178
材質	●本体:スチール ●測定子:炭素工具鋼 ●測定針先端:超硬	重量	175g
用途	内径測定用に	付属品	●PCケース ●測定子x4 ●測定針 ●スパナ
注意	●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。 ●マスタとなるリングゲージをご用意ください。		
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。			
ダイヤルゲージを標準装備しています。			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.