

品番 : EA725MC-31A

品名 : 6- 10mm 内径測シリンダーゲージ



販売価格	22,000円(税抜) / 24,200円(税込)		
カタログ価格	22,000円(税抜) / 24,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/15 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	新潟精機	型番	WC DI-10
測定範囲	6~10mm	広範囲精度	12 μ m
最小目盛	0.01mm	測定子の有効ストローク	0.7mm
繰返し精密度	3 μ m	測定深さ	48mm
隣接誤差	5 μ m	替ロッド	EA725MC-101~109
換えロッド	0.5mmとび9本	換えワッシャ	無し
本体幅	55mm	本体高さ	199mm
奥行	26mm	材質	本体: スチール 測定子: 軸受鋼
重量	180g	付属品	●PCケース ●換えロッドx9 ●スパナ
用途	内径測定用に	注意	●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。 ●マスタとなるリングゲージをご用意ください。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

ダイヤルゲージを標準装備しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.