

品番 : EA725MC-32A

品名 : 10- 18mm 内径測シリンダーゲージ



販売価格	30,600円(税抜) / 33,660円(税込)		
カタログ価格	30,600円(税抜) / 33,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 00:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	新潟精機	型番	WCDI-18
測定範囲	10~18mm	広範囲精度	12 μm
最小目盛	0.01mm	測定子の有効ストローク	0.9mm
測定深さ	95mm	繰返し精密度	3 μm
瞬接誤差	5 μm	替ロッド	EA725MC-110~118
替ワッシャー	EA725MC-70	換えロッド	1.0mmとび9本
換えワッシャ	0.5mm1枚	本体幅	55mm
本体高さ	248mm	奥行	26mm
材質	本体:スチール 測定子:軸受鋼	重量	195g
付属品	●PCケース ●換えロッドx9 ●換えワッシャ ●スパナ	用途	内径測定用に
注意	●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。 ●マスタとなるリングゲージをご用意ください。		

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

ダイヤルゲージを標準装備しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.