

品番：EA725MC-5A

品名：35- 50mm デジタル内径測シリンダーゲージ

販売価格	36,100円(税抜)／ 39,710円(税込)		
カタログ価格	36,100円(税抜)／39,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/24 11:28現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	新潟精機	型番	WCDI-50D
測定範囲	35～50mm	広範囲精度	15 μm
最小目盛	0.002mm	測定子の有効ストローク	1.2mm
繰返し精密度	3 μm	隣接誤差	5 μm
替ロッド	EA725MC-135～138	替ワッシャー	EA725MC-71～74
換えロッド	5.0mmとび4本	換えワッシャ	0.5・1・2・3mm各1枚
電源	CR2032×1個	本体幅	66mm
本体高さ	340mm	奥行	40mm
材質	本体:スチール 測定子:ステンレス 先端:超硬	重量	450g
付属品	●木箱 ●換えロッドx4 ●換えワッシャx4 ●CR2032(テスト用)	用途	内径測定用に
注意	●各精度は、量子化誤差(±1カウント) 含みません。 ●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。		

	●マスタとなるリングゲージをご用意 下さい。	
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。		
デジタルインジケータを標準装備しています。		
ABS(絶対測定)機能付です。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.