

品番：EA725MC-7A

品名：50-160mm デジタル内径測シリンダーゲージ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 40,100円(税抜)／ 44,110円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 40,100円(税抜)／44,110円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/24 16:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様  
メーカー  
測定範囲  
目量  
サブロッド  
換えロッド

|              |                                                          |        |                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              | 新潟精機                                                     | 型番     | WCDI-160D                                                                         |
|              | 50～160mm                                                 | 広範囲精度  | 18μm                                                                              |
|              | 0.002mm                                                  | 替ロッド   | EA725MC-139～150                                                                   |
|              | EA725MC-60                                               | 替ワッシャー | EA725MC-71～74                                                                     |
|              | 5.0mmとび12本サ <sup>ワ</sup> 1本                              | 換えワッシャ | 0.5・1・2・3mm各1枚                                                                    |
| 測定子の有効ストローク  | 1.6mm                                                    | 繰返し精密度 | 3μm                                                                               |
| 隣接誤差         | 6μm                                                      | 電源     | CR2032×1個                                                                         |
| サイズ(W×D×H)mm | 66×40×340                                                | 材質     | ●本体:スチール<br>●測定子:ステンレス<br>●先端:超硬                                                  |
| 重量           | 570g                                                     | 用途     | 内径測定用に                                                                            |
| 付属品          | ●木箱<br>●換えロッドx12<br>●サブロッド<br>●換えワッシャx4<br>●CR2032(テスト用) | 注意     | ●各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。<br>●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。<br>●マスタとなるリングゲージをご用意下さい。 |

デジタルインジケータを標準装備しています。

デジタル表示で見やすい。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

ABS(絶対測定)機能付です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.