

品番：EA725SL-38

品名：φ38mm 限界栓ゲージ(工作用)



販売価格	20,400円(税抜)／ 22,440円(税込)		
カタログ価格	20,400円(税抜)／22,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/19 11:41現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

仕様

メーカー	新潟精機	型番	LP38-H7
規格	φ38	全長(mm)	157
硬度	HV660～780	面粗さ	Ra0.2μm以内
材質	ゲージ部:合金工具鋼 シャンク部:アルミ	重量(g)	590
用途	穴径の検査に。		
等級:H7			
穴径の精度を通り側、止り側で検査します。			
ゲージ部サブゼロ処理済			
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法及び最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一對のゲージ			
検査成績表付			