

品番 : EA725SM-450

品名 : 4.50mm ピンゲージ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,160円(税抜) / 1,276円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,160円(税抜) / 1,276円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/06/02 04:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0745ページ | | |



| | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| 実測値 +0.2 μm Calibrated by ESCO | 精度仕様 Specifications | |
| 呼び寸法 mm | 長さ mm | 精度 Class 0 |
| 0.05 - 0.19 | 40 | ±0.0005 mm (0.0005 mm) |
| 0.20 - 0.99 | 50 | ±0.001 mm (0.001 mm) |
| 1.00 - 19.99 | 50 | ±0.002 mm (0.002 mm) |
| 20.00 - 29.99 | 50 | ±0.003 mm (0.003 mm) |

仕様

| | | | |
|------|---------|----------|---------|
| メーカー | アイゼン | 型番 | EP-4.50 |
| サイズ | 4.50mm | 長さ | 50mm |
| 精度 | ±0.5 μm | 真円度・直径不同 | 0.3 μm |
| 硬度 | HRC58 | 材質 | SUJ-2 |
| 入数 | 1本 | | |

マスターピンゲージ0級 Class0

サブゼロ処理を施しているため、経年変化を防止します。

ピンゲージ本体には呼び寸法がレーザー刻印されており、プラスチックケースには呼び寸法の表示に加えて実測値を刻印しております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.