

品番 : EA725SM-660

品名 : 6.60mm ピンゲージ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,380円(税抜) / 1,518円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,380円(税抜) / 1,518円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/02 03:13現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0745ページ                      |      |   |



|                                   |                     |                        |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| 実測値 +0.2 μm<br>Calibrated by ESCO | 精度仕様 Specifications |                        |
| 呼び寸法 mm                           | 長さ mm               | 精度 Class 0             |
| 0.05 - 0.19                       | 40                  | ±0.0005 mm (0.0005 mm) |
| 0.20 - 0.99                       | 50                  | ±0.001 mm (0.001 mm)   |
| 1.00 - 19.99                      | 50                  | ±0.002 mm (0.002 mm)   |
| 20.00 - 29.99                     | 50                  | ±0.003 mm (0.003 mm)   |

### 仕様

|      |         |          |         |
|------|---------|----------|---------|
| メーカー | アイゼン    | 型番       | EP-6.60 |
| サイズ  | 6.60mm  | 長さ       | 50mm    |
| 精度   | ±0.5 μm | 真円度・直径不同 | 0.3 μm  |
| 硬度   | HRC58   | 材質       | SUJ-2   |
| 入数   | 1本      |          |         |

マスターピンゲージ0級 Class0

サブゼロ処理を施しているため、経年変化を防止します。

ピンゲージ本体には呼び寸法がレーザー刻印されており、プラスチックケースには呼び寸法の表示に加えて実測値を刻印しております。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.