

品番 : EA725SM-810

品名 : 8.10mm ピンゲージ



販売価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
カタログ価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/02 03:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0745ページ		



実測値 +0.2 μm Calibrated by ESCO	精度仕様 Specifications		
呼び寸法 mm	真円度 Class 0 10.00-10.99 ±0.005 μm 11.00-11.99 ±0.005 μm 12.00-12.99 ±0.005 μm 13.00-13.99 ±0.005 μm 14.00-14.99 ±0.005 μm 15.00-15.99 ±0.005 μm 16.00-16.99 ±0.005 μm 17.00-17.99 ±0.005 μm 18.00-18.99 ±0.005 μm 19.00-19.99 ±0.005 μm 20.00-20.99 ±0.005 μm		
0.05 - 0.19	40	±0.005 μm	Class 0
0.20 - 0.99	50	±0.005 μm	Class 0
1.00 - 10.00	50	±0.005 μm	Class 0
10.01 - 20.00	50	±0.005 μm	Class 0

仕様

メーカー	アイゼン	型番	EP-8.10
サイズ	8.10mm	長さ	50mm
精度	±0.5 μm	真円度・直径不同	0.3 μm
硬度	HRC58	材質	SUJ-2
入数	1本		

マスターピンゲージ0級 Class0

サブゼロ処理を施しているため、経年変化を防止します。

ピンゲージ本体には呼び寸法がレーザー刻印されており、プラスチックケースには呼び寸法の表示に加えて実測値を刻印しております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.