


品番：EA727AA-76

品名：0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 15,000円(税抜) / 16,500円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 15,000円(税抜) / 16,500円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/18 14:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0815ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |            |         |                    |
|----------|------------|---------|--------------------|
| メーカー     | 佐藤計量器製作所   | 型番      | BM-R-100P          |
| 仕様       | 45°タイプ     | 測定範囲(℃) | 0~100              |
| 感温部長(mm) | 50         | 1目盛     | 2℃                 |
| ダイヤル径    | 100mm      | ケース外径   | 110mm              |
| 取付ねじ     | R1/2" (真鍮) | ケース材質   | プラスチック(ポリアミド樹脂:PA) |
| 感温部径     | 8mm (真鍮)   | 精度      | ±1目盛               |
| ねじ部耐圧    | 0.5MPa     |         |                    |

室内用

45°の見やすい目盛板

感温部をケース下部に配置した(下出し型)バイメタル式温度計です。

ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。

次の場合は必ず保護管(オプション)をご使用ください。

- 50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
- 0.5MPa以上の圧力がかかる場合
- 腐食性の被測定物を測定する場合  
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)

トレーサビリティ校正:対応

JCSS校正:非対応

※ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。

例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0～150℃を指定

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.