

品番：EA727AC-201

品名：0-120℃/900mm バイメタル温度計



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,500円(税抜) / 13,750円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 12,500円(税抜) / 13,750円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2024/05/22 06:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0845ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |                                    |          |         |
|---------|------------------------------------|----------|---------|
| メーカー    | 佐藤計量器製作所                           | 型番       | 1407-00 |
| 測定範囲(℃) | 0~120                              | 感温部長(mm) | 900     |
| 1目盛     | 2℃                                 | ダイヤル径    | 70mm    |
| ケース外径   | 80mm                               | 感温部径     | φ8mm    |
| 材質      | ケース・カバー: ステンレス(SUS304)<br>透明板: ガラス | 精度       | ±2℃     |
| サイズ     | 感温部: φ80×900mm                     | 形状       | 先トガリ    |
| 感温部材質   | SUS304                             | 重量       | 約210g   |

堆肥温度の測定に。

家畜糞尿、作物の収穫くず、稲、麦わら、パーク、食物残渣物、生ごみなど

トレーサビリティ校正・JCSS校正: 非対応

※感温部が長い為、曲げないように取扱いに気を付けてください。

※先端が尖っていますので手などに刺さないようにしてください。

※本体を落としたり、ぶついたりしますと温度の指示値がずれたり、メーター部が損傷しますので注意してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

