

品番：EA728AC-22

品名：85x 20x 90mm デジタル温度・湿度計



販売価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
カタログ価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/08 22:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0809ページ		



#### 仕様

メーカー	エンペックス気象計 (EMPEX)	型番	TD-8321
測定範囲	温度: 0~50°C 湿度: 20~90%RH	表示範囲	温度: -10~70°C、-10°C未満「Lo」表示 湿度: 20~95%RH、測定範囲以外「Lo、HI」表示
分解能	温度: 0.1°C (-0~50°C) 湿度: 1%RH (20~90%RH)	電源	単4電池×1本(付属)
サイズ	85×20×90mm	重量	75g
精度	(温度) 0~40°Cまで: ±1°C、それ以外: ±2°C (湿度) 40~70%RH常温: ±5%、それ以外: ±7%	材質	ケース: ABS樹脂 パネル: PC樹脂、ほか
電池寿命	約1年	測定周期	約20秒

卓上スタンド、背面マグネット付

フェイスアイコンが表情で快適・不快をわかりやすくお知らせします。

温度、湿度、フェイスアイコン、時刻を同時表示するデジタル温度・湿度計です。

最高・最低温度メモリ機能付(時刻もメモリ)

記録した時刻も表示

見やすい大型液晶画面

1日1回最高最低温度を自動リセット

※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.