

品番：EA728AC-71

品名：52x 15x 33mm デジタル温度・湿度計



販売価格	1,590円(税抜)／1,749円(税込)		
カタログ価格	1,590円(税抜)／1,749円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/16 12:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0838ページ		



仕様

メーカー	エンベックス気象計 (EMPEX)	型番	TD-8331
測定範囲	温度: -20～70℃ 湿度: 20～95%RH	分解能	温度: 0.1℃ (-20～70℃) 湿度: 1%RH (20～95%RH)
電源	CR2032×1個 (付属)	サイズ	52×15×33mm
重量	22g	精度	(温度) 0～45℃まで: ±1℃、それ以外: ±2℃ (湿度) 45～70%まで: ±5%、それ以外: ±8%
カラー	ホワイト	材質	本体: ABS樹脂 カバー: アクリル樹脂
機能	温度・湿度、タッチライト、最高温度・湿度記録表示	電池寿命	約1年(目安)
表示単位	温度: 0.1℃ 湿度: 1%	計測間隔	30秒

卓上用
最高・最低温度・湿度メモリー機能付
デスクにコンパクトに置ける小さな温湿度計です。
オフィスやご自宅のデスクトップなどのちょっとしたスペースにも設置が可能なコンパクトサイズです。

本体のランプマークを押すと液晶画面が数秒光ります。

※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.