

品番：EA728AC-77

品名：100x 12x 65mm デジタル温度計



販売価格	4,690円(税抜) / 5,159円(税込)		
カタログ価格	4,690円(税抜) / 5,159円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/26 05:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0808ページ		



### 仕様

メーカー	エンペックス気象計 (EMPEX)	型番	TD-8401
測定範囲	子機: -40~70℃	分解能	1℃
精度	±1℃以内	電源	本体: CR2032×2個(付属) 子機(1台につき): 単3電池×2本(付属)
サイズ	本体: 100(W)×12(D)×65(H) mm 子機: 50(W)×25(D)×95(H) mm	重量	本体: 60g(電池含む) 子機: 80g(電池含む)
材質	本体: ABS樹脂(ケース・液晶カバー) 子機: ABS樹脂(カバー)	ワイヤレス送信範囲	最大60m
電池寿命	本体: 約8ヶ月(アラームの使用時間等で短くなります) 子機: 約1年(アルカリ電池使用時)	表示更新間隔	本体: 約1分
アラーム報知音量	本体: 約70dB(前方10cm)	アラーム設定可能上限 下限温度	最高: -39~70℃、最低: -40~69℃
防滴	子機: IPX2相当	温度計測間隔	子機: 57秒

離れた2ヶ所の温度がわかるワイヤレス温度計です。

アラームで温度変化をお知らせ。

寒い冬の寒暖差注意。ヒートショック対策に。

2台の子機の温度を本体液晶で表示します。

任意で設定した最高・最低温度に達するとアラームを鳴らすことができ、経過時間も表示します。

雨のかからない軒先などであれば子機の屋外設置も可能です。

最高・最低温度同時表示。

子機の電池を別売のリチウム乾電池にしていれば寒冷地や冷蔵庫、冷凍庫などでも使用が可能です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.