

品番：EA728AC-78

品名：96x 20x103mm デジタル温度・湿度計



販売価格	1,870円(税抜)／2,057円(税込)		
カタログ価格	1,870円(税抜)／2,057円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2024/05/15 21:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0838ページ		



仕様

メーカー	エンベックス気象計 (EMPEX)	型番	TD-8140
測定範囲	温度: -49.9～69.9℃ 湿度: 20～99%RH	使用範囲	温度: -10～50℃ 湿度: 20～90%
分解能	温度: 0.1℃ (-49.9～69.9℃) 湿度: 1%RH (20～99%RH)	測定精度	温度: ±1℃ (0～50℃)、±2℃ (それ以外) 湿度: ±5%RH (常温、45～70%)、 ±8%RH (それ以外)
機能	過去の最高・最低温度・湿度表示、時計 (12h/24h表示切替)、目覚ましアラーム、時報、カレンダー (月日のみ)	電源	単4電池×1本 (付属)
サイズ	96(W)×20(D)×103(H)mm	重量	130g (電池含む)
測定周期	約20秒	材質	ケース: ABS樹脂 パネル: アクリル
電池寿命	約1年 (アルカリ電池の場合)		

大きくて見やすいデジタル温度・湿度計です。

時刻と月日表示 (5秒毎自動切替)、最高・最低温度湿度メモリー、目覚ましアラーム、時報、と充実した機能付きです。

壁掛・スタンド置兼用

※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※温度-49.9℃～69.9℃まで、湿度20～99%まで表示しますが、本体の使用範囲温湿度内で使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.