

品番：EA728AC-79

品名：[室内・室外] 最高・最低温度・湿度計

			
販売価格	2,340円(税抜)／2,574円(税込)		
カタログ価格	2,340円(税抜)／2,574円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/05/15 00:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0823ページ		



仕様

メーカー	エンベックス気象計 (EMPEX)	型番	TD-8130
測定範囲	温度(内部・外部)：-49.9～69.9℃ 湿度：(内部のみ) 20～99%RH	使用範囲	温度(内部)：-10.0～50.0℃ 温度(外部)：-50.0～70.0℃ 湿度：10～90%RH
分解能	温度：0.1℃ (-49.9～69.9℃) 湿度：1%RH (20～99%RH)	測定精度	温度：±1℃ (0～50℃)、±2℃ (それ以外) 湿度：±5%RH (常温、45～70%)、 ±8%RH (それ以外)
電源	単4電池×1本(付属)	サイズ	96(W)×38(D)×165(H)mm
重量	130g(電池含む)	機能	過去のIN・OUTの最高・最低温度・湿度表示、時計(12h/24h表示切替)、目覚ましアラーム、時報、カレンダー(月日のみ)
測定周期	約20秒	材質	ケース:ABS樹脂 パネル:PC樹脂
センサーコード	約1.9m	電池寿命	約1年(アルカリ電池の場合)

外部温度センサ付きの大きくて見やすいデジタル温度・湿度計です。
屋内(IN)の温度・湿度および外部(OUT)の温度を同時に計測
屋内(IN)と外部(OUT)の温度は5秒ごとに自動切り替え表示(外部センサを外すとINのみ表示)

コード先端の温度センサを屋外に出せば室内から外の温度を知ることが可能です。
時刻と月日表示(5秒毎自動切替)、最高・最低温度湿度メモリー、目覚ましアラーム、時報、と充実した機能付きです。
壁掛・スタンド置兼用
※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※温度-49.9℃～69.9℃まで、湿度20～99%まで表示しますが、本体の使用範囲温湿度内で使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.