品番: EA728AD-11A

品名:デジタル温度計(パネル埋め込み式)



販売価格	28,300円 (税抜)/31,130円(税込)					
カタログ価 格	28,300円(税抜)/31,130円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/14 23:19現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0820ページ					







仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	8152-60
測定範囲	熱電対K:-199.9~800.0℃、 0~1200℃、 熱電対T:-199.9~300.0℃、 測温抵抗体Pt:-199.9~600.0℃、 -100.0~100.0℃ ※測定範囲詳細はサブ画像の【測定 範囲コード表】を参照ください。	DINサイズ	48×96
入力	マルチ入力:熱電対、測温抵抗体 (Pt100、Jpt100)、電圧(入力抵抗 500kΩ以上)0~10mV(DC)、0~5、 1~5.0~10VDC	電源	AC100~240V(±10%:50/60Hz)
サイズ	96(W)×111(D)×48(H)mm (パネル内奥行:100mm) 取付穴サイズ:92(W)×45(H)mm	重量	250g
表示方式	11セグメントLED 3 1/2桁	取付方法	パネル埋込式(ワンタッチ取付)
適合規格	安全:IEC61010-1 および EN61010-1 IEC61010-2-030 および EN61010- 2-030 EMC:EN61326-1	防塵·防滴	IP66 相当(ただし、パネル取付厚:1.2 ~3.2mm)前面パネル部のみ適用
消費電流	11VA(AC100~240V)	使用環境	温度−10~50℃、湿度90%RH以下 (結露なきこと)

		標高2000m以下 過電圧カテゴリ II 、汚染度2 (IEC60664)
絶縁抵抗	入出力端子と電源端子間:500V DC 20MΩ以上 入出力端子と接地端子間:500V DC 20MΩ以上	

熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能

センサー別売(EA728AD-12~17)

明るく見やすい大型LED表示のデジタルパネルメーターです。

コンパクトな48×96mmのDIN規格サイズ。

スクリーンセーバー機能を搭載。設定した時間を超えてキー操作がないと、LEDを消灯します。(機能OFFも可能)

トレーサビリティ校正・JCSS校正:接続するセンサにより校正が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.