

品番：EA728AD-11A

品名：デジタル温度計(パ° 礼埋め込み式)



販売価格	31,300円(税抜) / 34,430円(税込)		
カタログ価格	31,300円(税抜) / 34,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 15:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0806ページ		



測定範囲	測定精度	測定単位
熱電対K: -199.9~800.0℃	±0.1℃	℃
熱電対T: -199.9~300.0℃	±0.1℃	℃
測温抵抗体Pt: -199.9~600.0℃	±0.1℃	℃
測温抵抗体Pt: -100.0~100.0℃	±0.1℃	℃

## 仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	8152-60
測定範囲	熱電対K: -199.9~800.0℃、 0~1200℃、 熱電対T: -199.9~300.0℃、 測温抵抗体Pt: -199.9~600.0℃、 -100.0~100.0℃ ※測定範囲詳細はサブ画像の【測定範囲コード表】を参照ください。	DINサイズ	48×96
入力	マルチ入力: 熱電対、測温抵抗体 (Pt100、Jpt100)、電圧(入力抵抗 500kΩ以上) 0~10mV(DC)、0~5、 1~5.0~10VDC	電源	AC100~240V(±10%:50/60Hz)
サイズ	96(W)×111(D)×48(H)mm (パネル内奥行:100mm) 取付穴サイズ:92(W)×45(H)mm	重量	250g
表示方式	11セグメントLED 3 1/2桁	取付方法	パネル埋込式(ワンタッチ取付)
適合規格	安全:IEC61010-1 および EN61010-1 IEC61010-2-030 および EN61010- 2-030 EMC:EN61326-1	防塵・防滴	IP66 相当(ただし、パネル取付厚:1.2 ~3.2mm)前面パネル部のみ適用
消費電流	11VA(AC100~240V)	使用環境	温度-10~50℃、湿度90%RH以下 (結露なきこと)

			標高2000m以下 過電圧カテゴリII、汚染度2 (IEC60664)
絶縁抵抗	入出力端子と電源端子間:500V DC 20MΩ以上 入出力端子と接地端子間:500V DC 20MΩ以上		
熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能			
センサー別売(EA728AD-12~17)			
明るく見やすい大型LED表示のデジタルパネルメーターです。			
コンパクトな48×96mmのDIN規格サイズ。			
スクリーンセーバー機能を搭載。設定した時間を超えてキー操作がないと、LEDを消灯します。(機能OFFも可能)			
トレーサビリティ校正・JCSS校正:接続するセンサにより校正が可能			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.