

品番：EA728AD-30

品名：350x165mm 大型デジタル 外温度計(マルチアングルタイプ)



販売価格	138,400円(税抜) / 152,240円(税込)		
カタログ価格	138,400円(税抜) / 152,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0808ページ		



#### 仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-M350-T※センサー付きセット品
測定範囲	-10.0~60.0°C (※付属センサー使用時)	分解能	0.1°C
精度	【表示精度+センサ精度】 ±((0.3+1digit)+(0.3+0.005 t ))°C ※20°Cの場合:0.3+0.1+0.3+0.1 = ±0.8°C になります。	電源	DC12V(AC100~240Vアダプタ付属)
サイズ(本体)	350(W)×85(D)×165(H)mm、 外部センサーケーブル長:1.5m	重量	本体:3.0kg センサー:50g
表示範囲	-50.0~199.9°C	表示サンプリング	約1秒
表示方式	7セグメント赤色LED(文字高:約57mm)	使用環境	0~50°C、85%rh以下(結露なきこと)
入出力接続	端子台	入力	Pt100Ω(3導線式)
材質	本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC) パネル:アクリル樹脂	付属品	ACアダプター、固定台(ノブねじ2個付)、取扱説明書
センサーサイズ	18(W)×10.3(D)×51.3(H)mm		

表示部の角度が可変できるマルチアングルタイプです。

文字高約100mmの大型LEDを採用している為、遠くからでも優れた視認性を発揮します。

卓上、吊下げ、壁掛けに適しています。

入力Pt100Ω(3線式)に対応しております。

トレーサビリティ校正・JCSS校正:接続するセンサにより校正が可能  
※付属のセンサとセットで校正可能

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.