

品番：EA728AD-50A

品名：360x202mm 大型デジタル温湿度計(コードレス)



販売価格	260,900円(税抜)／286,990円(税込)			
カタログ価格	260,900円(税抜)／286,990円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/16 07:01現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0822ページ			



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-M350R-TRH※センサー付きセット品
測定範囲	温度：－10.0～60.0℃、 湿度：20.0～95.0%RH(23℃時)	分解能	温度：0.1℃、湿度：0.1%RH
精度	温度：±(0.1+1digit)±0.5℃ (20～30℃)、 ±(0.1+1digit)±1.0℃(上記以外) 湿度：±(0.1+1digit)±3%rh (at20～30℃/30～90%rh)	外部センサー設置距離 範囲	約70m(条件による)
電源	本体・センサー：専用AC100～240V アダプタ(付属)	サイズ	本体：360(W)×85(D)×202(H)mm、 外部センサー：127(W)×50.5(D)×71 (H)mm
重量	本体：3.7kg、センサー：205g	表示	7セグメントLED(文字高約57mm)
無線周波数	2.4GHz帯(特定小電力無線)	使用環境	0～50℃ 85%rh以下(結露なきこと)
警報出力	温度1ch 湿度1ch 上限または下限 の1接点 無電圧接点出力 接点容量：AC/DC280V 100mA	付属品	温湿度一体型センサー、ACアダプタ、 取扱説明書
材質	センサー：ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、SUS304		
上下限警報出力付(ブザー、回転灯等の接続が可能です。)			

配線が不要な為、設置が容易
壁掛けに適しています。
コードレスタイプのLED(文字高57mm)温度表示器
指示計部とセンサ部は完全互換性で交換などのメンテナンスが容易
トレーサビリティ校正:接続するセンサにより校正が可能(付属のセンサで校正可能) JCSS校正:非対応
※注意事項※ ・接続は指示計とセンサと1:1になります。 ・本製品同士の電波干渉がする同一場所でのご使用は最多12セットまでです。 ・本器は日本国内専用です。海外でのご使用はできません。 ・電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.