

品番：EA728AF-11

品名：デジタル最高最低温度計



販売価格	5,670円(税抜) / 6,237円(税込)		
カタログ価格	5,670円(税抜) / 6,237円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/27 16:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0809ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	73045
測定範囲	-50~90℃	分解能	0.1℃
測定精度	±1℃(0~40℃)、 ±2℃(その他の範囲)	仕様温度	本体:-5~50℃ 温度センサー部:-50~90℃
電源	単4電池×1本(付属)	本体サイズ	129×24.5×117mm
重量	215g	材質	本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 温度センサー部:ステンレス、塩化ビニル樹脂
外部センサー	センサー:φ5×50mm コード長:3m	防水構造	本体:IPX4、温度センサー部:IPX7 ※防水仕様とはなりますが、本体は湿気が多い場所に長時間晒されると故障の原因となる為、浴室などの湿気が多い場所などはお控え下さい。
用途	農業、一般家庭などの温度管理に。		

最高温度、最低温度、現在温度を同時に表示します。

温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型です。
(本体には温度センサーは内蔵していません。)

大きくて読み取りやすい表示です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.