

品番：EA728AF-2

品名：デジタル最高最低温度・湿度計



販売価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
カタログ価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2024/11/01 07:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0840ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	72989
測定範囲	温度:-5~50°C 湿度:30~95%RH	精度	(温度) ±1°C(0~40°C) ±2°C(それ以外) (湿度) ±10%(30~95%)
分解能	0.1°C/1%RH	測定間隔	10秒
表示	文字高30mm	電源	ソーラーパネル+CR2032×1個(付属) (周辺照度が約150ルクス以上の場合はソーラーパネルで駆動、150ルクス以下の場合は電池で駆動します。)
サイズ	112(W)×23(D)×155(H)mm	重量	185g
材質	本体:ABS樹脂	用途	ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

内蔵スタンドで置き型に、フック穴で壁掛けにもできます。

ソーラーパネルで電気を作る、エコロジータイプです。(周辺照度が約150ルクス以上の場合はソーラーパネルで駆動します)

お部屋の温度と湿度を同時に表示します。

一目で読み取れる大きな表示のデジタル式温湿度計です。

本体内蔵センサーにより温度・湿度を表示します。

「最高／最低」ボタンを押すことで、一定期間の最高・最低の温度・湿度を表示できます。「リセット」ボタンで最高・最低値のリセットができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.