

品番：EA728AF-3A

品名：デジタル温度湿度計(熱中症レベル付)



販売価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
カタログ価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/11/01 08:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0839ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	73055
測定範囲	温度:-5~50℃ 湿度:25~95%	精度	(温度) ±1℃(0~40℃) ±2℃(それ以外) (湿度) ±5%(30~80%) ±10%(それ以外)
分解能	0.1℃/1%RH	測定間隔	10秒
機能	温度・湿度アラーム、熱中症レベル表示	電源	単4アルカリ電池×2個(付属)
アラーム音量	約75dB(10cm離れて)	アラーム音間隔	1秒
表示	文字高30mm	サイズ	113(W)×24(D)×138(H)mm
重量	175g	材質	本体:ABS樹脂
熱中症レベル	アイコン5個(注意、警戒、厳重注意、危険、他)	カラー	シトラスオレンジ
用途	ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。		

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

内蔵スタンドで置き型に、フック穴で壁掛けにもできます。

お部屋の温度と湿度を同時に表示します。

一目で読み取れる大きな表示のデジタル式温湿度計です。

温度と湿度のアラーム設定が可能です。

熱中症レベルアイコンで、注意レベルが一目でわかります。

代替品



品番 EA742MK-22

コメント メーカー違い仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.