

品番：EA728AG-1

品名：デジタル最高最低温度・湿度計(マグネット付)



販売価格	2,400円(税抜)／2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜)／2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫：10（2025/06/18 22:13現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0824ページ		



仕様

測定範囲	温度:0℃～50℃ 湿度:20%RH～99%RH	測定項目	・周囲温度 ・相対湿度
精度	温度:±1℃ 湿度:±5%RH (25%RH～85%RH)	サイズ	66(W)×17(D)×57(H)mm
重量	47g	電源	単4電池×1本(付属)
使用温度範囲	0℃～50℃	分解能	0.1℃/1%RH
機能	最小/最大表示		

倉庫・貯蔵庫・オフィスなどの室内気候監視用に！

必要に応じて、最小・最大の数値を表示することができます。

スタンド、マグネット付

折りたたみ式スタンド/クリップ付きの卓上デバイスとして使用したり、内蔵の磁気ホルダーを使用して金属面に取り付けたりすることができます。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品	品番 EA728AC-52 コメント 湿度:-20-70℃
-----	--

	
	品番 EA728AF-31 コメント マグネットなし

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.