

品番 : EA728AK-1

品名 : 53x28mm デジタル温度計



販売価格	4,800円(税抜) / 5,280円(税込)		
カタログ価格	4,800円(税抜) / 5,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/29 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0829ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	TX-120
測定範囲	-50~250℃	分解能	・0.1℃(-19.9~+199.9℃) ・それ以外は1℃
測定精度	・±1℃(-10.0~+100.0℃) ・±2℃(-30~-10.1℃,+100.1~+200℃) ・±3℃(+200~+250℃)	センサータイプ	サーミスタ
サイズ	本体:53(W)×14(D)×28(H)mm センサー:φ3.4×約120mm(SUS304)	コード長	約90cm
重量	約30g(電池含む)	サンプリング	約1回/秒
使用温湿度	-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	LR44ボタン型電池×1個(付属)	電池寿命	約3000時間
付属品	・取扱説明書(保証書付)	校正	可(ISO/IEC17025校正可)
注意	センサープローブのステンレス部分以外は水に浸けられません。		

モジュールタイプのデジタル温度計

ステンレス温度プローブによる測定

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.