

品番：EA728C-1

品名：[ソーラバッテリー] 最高・最低 温湿度計



販売価格	5,400円(税抜)／5,940円(税込)		
カタログ価格	5,400円(税抜)／5,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/14 00:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0824ページ		



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	PC-5200TRH
測定範囲	温度: -10～50℃ 湿度: 20～95%RH (at 25℃)	分解能	1℃/1%RH
精度	温度: ±1℃(10～40℃)、±2℃(上記以外) 湿度: ±5%RH (15～35℃、40～70% RH)、±8%RH (その他の範囲)	電源	太陽電池、ボタン電池LR44×1個(付属)併用(電池寿命: ボタン電池のみでの使用時は約6ヶ月)
サイズ	90(W)×20(D)×115(H)mm ※本体の厚さは14mmですが本体は湾曲しているため、壁にかけた場合、壁面から本体頭部までの厚さは20mmとなります。	重量	83g
替電池	EA758YF-2	センサ	温度: サーミスタ 湿度: 高分子抵抗変化型センサ
材質	ABS樹脂		

ソーラー（太陽）電池だけでなく、暗い環境での使用にボタン電池も装備しています。

現在の温度・湿度と、温湿度の最高最低値を常時表示します。
最高・最低値のリセットは、本体裏のリセットボタンで可能です。

オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。

壁面からの温度影響低減のため、本体と壁面の接触を少なくする湾曲デザインを採用しています。

トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応
本体背面に壁掛け用穴とスタンド付
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.