

品番：EA728EB-20A

品名：112x90x37mm デジタル温度・湿度計



販売価格	4,200円(税抜)／4,620円(税込)		
カタログ価格	4,200円(税抜)／4,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2024/05/15 22:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0838ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5681
測定範囲	温度: -10～50℃ 湿度: 20～100%RH	分解能	温度: 0.1℃、湿度: 0.1%RH
電源	単4電池×2本(付属)	サイズ	112(W)×37(D)×90(H)mm
重量	135g(電池含む)	電池寿命	約1年(アルカリ電池使用)
精度	温度: ±1.0℃、 湿度(25℃): ±5.0%RH(25.0～69.9%RH)、 ±10.0%RH(70.0～90.0%RH)	測定間隔	約5秒
機能	最大・最小値記録機能、快適表示、 時計(12/24時間表示)、アラーム、ス ヌーズ	時計精度	±30秒/月
使用温度範囲	-10～50℃(結露なきこと)	保存温度範囲	-10～55℃(結露なきこと)
壁掛・スタンド置兼用			
一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示 食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています			
最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能			
不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示 (ウォーム”WARM”、クール”COOL”、快適”COMFORT”表示)			

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.