

品番：EA728EB-53

品名：105x145x24mm デジタル温度・湿度計



販売価格	3,000円(税抜)／3,300円(税込)		
カタログ価格	3,000円(税抜)／3,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2024/05/15 11:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0840ページ		



掛置兼用
(内蔵スタンド使用時)

仕様

メーカー	CITIZEN(シチズン)	型番	8RD200-A03
測定範囲	温度: -9.9～50℃、 湿度: 20～95%RH	分解能	温度: 0.1℃、湿度: 1%RH
精度	温度: ±1℃、湿度: ±3%RH	機能	最高・最低温湿度表示、 4つの注意表示 (熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ・ダニ)、 時計(クオーツ)、カレンダー
電源	単3電池×2本(別売)	電池寿命	約2年
サイズ	145(W)×24(D)×105(H)mm	重量	210g
材質	本体:ABS樹脂、前板:PS樹脂		
掛置兼用			
大型表示で見やすい(文字高:最大30mm)			
高精度センサー搭載			
時計表示付(12時間(午前・午後)表示)			
カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能)			
24～25時間以内の最高・最低値(温度・湿度)表示機能付			

注意表示機能付

熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ・ダニの注意を液晶表示でお知らせします。

代替品



品番 EA728C-1

コメント ソーラーバッテリータイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.