

品番：EA728EB-58

品名：デジタル最高・最低温度・湿度計



販売価格	6,000円(税抜)／6,600円(税込)		
カタログ価格	6,000円(税抜)／6,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/10 23:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0824ページ		



仕様

メーカー	RHYTHM(リズム)	型番	8RE678SR03
測定範囲	温度: -9.9～50℃ 湿度: 20～95%RH (温度が5～50℃のとき)	分解能	温度: 0.1℃、湿度: 1%RH
精度	温度: ±1℃、湿度: ±3%RH	機能	最高・最低温湿度表示、 4つの環境目安表示 (熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ・ダニ)、 時計(クオーツ)、電子音アラーム(4段階 小<大)、麦球(時計文字板部)
測定間隔	1分間隔	時間精度	平均月差 ±20秒 (常温中)
電源	単3電池×2本(別売)	電池寿命	約2年 (1日当たり、アラームを30秒鳴らしたとき)
サイズ	160(W)×48(D)×86(H)mm	カラー	白
重量(g)	250g	フレーム材質	プラスチック
アラーム機能	・セットした時刻にアラームが鳴り始める (精度±5分以内) ・スヌーズ (アラーム音が約5分間一時停止) ・オートストップ (アラーム音が約5分間で自動停止)	付属品	取扱説明書・保証書

高精度温室度計がついた便利なデジタル時計です。
アナログ時計付
4段階の電子音アラーム付
防滴防塵機能なし
24～25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付
時計文字板部に照明機能付き
環境目安表示付(LCD表示) ※熱中症・食中毒・インフルエンザ・カビ/ダニが発生しやすい温度・湿度であることを「注意事項」でお知らせします。 ※「注意事項」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。 ※あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用下さい。

代替品

	品番	EA728EB-53
	コメント	変更点:デジタル時計、サイズ など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.