

品番：EA728G-101

品名：90x 33x225mm 最高・最低温度計(デジタル)



販売価格	3,280円(税抜)／3,608円(税込)		
カタログ価格	3,280円(税抜)／3,608円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/06 21:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0824ページ		



仕様

メーカー	エンベックス気象計 (EMPEX)	型番	TD-8157
測定範囲	−40〜50℃	分解能	液晶数値表示:0.1℃ 液晶バーグラフ表示:1℃
精度	±1℃(0〜50℃)、±2℃(その他の範囲)	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	90(W)×33(D)×225(H)mm	重量	134g(電池含)
材質	枠:ABS樹脂	サンプリング	60秒
電池寿命	約1年		
デジタル(数字)+アナログ(バーグラフ)の二刀流			
現在温度をデジタルで常時表示。			
最高温度・最低温度をバーグラフで常時表示します。			
ボタン操作で最高温度・最低温度のデジタル表示も可能です。			
壁掛用			
日常生活防水(IPX2)			
※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

※壁掛けネジ類は同梱されておりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.