# 品番：EA729A-52

# 品名：R1/4"/0-1.0MPa 圧力計(ｽｲｯﾁ付)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,780円（税抜）／ 5,258円（税込） | | | |
| カタログ価格 | 4,780円（税抜）／5,258円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫：2　（2025/11/16 06:04現在） | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | |
| カタログページ | 1061ページ | | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 圧力範囲 | 0～1.0MPa | 取付ねじ | R1/4 |
| 外径 | 42.5mm | 使用流体 | 空気 |
| 使用周囲温度 | -5～60℃(凍結なきこと) | 圧力スイッチ設定範囲 | 0.1～0.8MPa |
| 接点構成 | 1a（ノーマルオープン） | 結線方式 | リード線<br>(長さ 300mm) |
| 重量 | 120g | | |
| 圧力計にスイッチ機能をプラス | | | |
| 圧力スイッチは作動確認用ランプ付き | | | |
| 圧力計はリミットインジケータ付き | | | |
| マイクロスイッチ抵抗負荷<br>・定格電圧：DC30V　使用電流範囲：0.01～0.5A<br>・定格電圧：AC125V　使用電流範囲：0.01～0.3A | | | |
| RoHS対応品 | | | |

代替品

| | |
|---|---|
| **品番** | EA729A-24 |
| **コメント** | 圧力計にスイッチ機能が無し |

| | |
|---|---|
| | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.