品番: EA729BC-50

品名: G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計



販売価格	4,820円 (税抜)/ 5,302円(税込)				
カタログ価 格	4,820円(税抜)/5,302円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/16 07:58現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0767ページ				





仕様

接続	G(PF)3/8"	圧力(MPa)	0~5
ゲージ径(mm)	75	精度等級	1.6等級
ケース材質	合金製	接液部材質	アルミブラス
透明板材質	板ガラス	使用流体	水、空気、油など
最小目盛	0.1MPa	使用温度	10~50℃
厚さ	40mm(本体)		

ブルドン管方式

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.