

品番 : EA729BD-50

品名 : G 3/8"/100mm/0-5.0MPa 圧力計



販売価格	5,600円(税抜) / 6,160円(税込)		
カタログ価格	5,600円(税抜) / 6,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/25 03:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0755ページ		



仕様

接続	G(PF)3/8"	圧力(MPa)	0~5
ゲージ径(mm)	100	精度等級	1.6等級
ケース材質	合金製	接液部材質	アルミプラス
透明板材質	板ガラス	使用流体	水、空気、油など
最小目盛	0.1MPa	使用温度	10~50℃
厚さ	45mm(本体)		

ブルドン管方式

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.