品番: EA729CB-20

品名: フレアー1/4"/100/128mm/0-2.0MPa つば付圧力計



| 販売価格       | 3,820円(税抜)/4,202円(税込)               |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 3,820円(税抜)/4,202円(税込)               |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>0</b> (2025/11/16 06:46現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    |                                     |      |   |  |  |



## 仕様

| 接続   | UNF7/16"(1/4"フレアー)      | 圧力(MPa) | 0~2         |
|------|-------------------------|---------|-------------|
| ゲージ径 | 100mm                   | 外径      | 128mm       |
| 材質   | ケース:合金製<br>ブルドン管:アルミプラス | 使用流体    | 水、空気、油など    |
| 厚さ   | 40mm(本体)                | ネジ穴径    | φ 5.5mm×3ヶ所 |
| 使用温度 | 10~50℃                  |         |             |

ブルドン管方式

ツバ付

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.