品番: EA729CD-15

品名: G 3/8"/75/100mm/0-1.5MPa つば付圧力計



販売価格	3,900円(税抜)/4,290円(税込)				
カタログ価格	3,900円(税抜)/4,290円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/14 17:30現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0767ページ				





仕様

接続	G(PF)3/8"	圧力(MPa)	0~1.5
ゲージ径	75mm	外径	100mm
使用流体	水、空気、油など	ケース材質	合金製
接液部材質	アルミブラス	厚さ	40mm(本体)
ネジ穴径	φ4.5mm×3ヶ所	使用温度	10~50℃

ブルドン管方式

ツバ付

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。

代替品



品番 EA729DG-16

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.