

品番 : EA729CE-35

品名 : G 3/8"/100/128mm/0-3.5MPa つば付圧力計



販売価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
カタログ価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/13 16:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

接続	G(PF)3/8"	圧力(MPa)	0~3.5
ゲージ径	100mm	外径	128mm
使用流体	水、空気、油など	ケース材質	合金製
接液部材質	アルミプラス	厚さ	43mm(本体)
ネジ穴径	φ 5.5mm×3ヶ所	使用温度	10~50°C

ブルドン管方式

ツバ付

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。

代替品

	品番 EA729DH-50 コメント
--	--------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.