品番: EA729CE-35

品名: G 3/8"/100/128mm/0-3.5MPa つば付圧力計



販売価格	3,260円(税抜)/3,586円(税込)				
カタログ価 格	3,260円(税抜)/3,586円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/14 17:45現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					





仕様

接続	G(PF)3/8"	圧力(MPa)	0~3.5
ゲージ径	100mm	外径	128mm
使用流体	水、空気、油など	ケース材質	合金製
接液部材質	アルミブラス	厚さ	43mm(本体)
ネジ穴径	φ5.5mm×3ヶ所	使用温度	10∼50℃

ブルドン管方式

ツバ付

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。

代替品



品番 EA729DH-50

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.