


品番 : EA729DG-16

品名 : G 3/8" / 75mm / 0-1.6MPa つば付圧力計



販売価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
カタログ価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/19 01:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0755ページ		



#### 仕様

圧力(MPa)	0~1.6	ゲージ径	75mm
外径	98mm	取付ネジ	G(PF)3/8"
ケース材質	鉄(クロームメッキ)	接液部材質	黄銅
精度	±1.6%F.S	使用流体	水、空気、油など

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

新計量法に基き、型式承認を受けた製品ですので、信頼性も高く広範囲な分野で使用していただける製品です。

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

圧力範囲の種類が豊富なので種類の選択が容易にできます。

#### 代替品

	<b>品番</b> EA729DC-16 <b>コメント</b> ケース材質:アルミ
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

