


品番 : EA729DH-6

品名 : G 3/8"/100mm/0-0.6MPa つば付圧力計



販売価格	4,480円(税抜) / 4,928円(税込)		
カタログ価格	4,480円(税抜) / 4,928円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 13:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0755ページ		



仕様

圧力(MPa)	0~0.6	ゲージ径	100mm
外径	128mm	取付ネジ	G(PF)3/8"
ケース材質	鉄(クロームメッキ)	接液部材質	黄銅
精度	±1.6%F.S	使用流体	水、空気、油など


※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

新計量法に基き、型式承認を受けた製品ですので、信頼性も高く広範囲な分野で使用していただける製品です。

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

圧力範囲の種類が豊富なので種類の選択が容易にできます。

代替品

	品番 EA729CE-10 コメント 変更点: 圧力など
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

