品番: EA729DL-30

品名: G 1/4"/100mm/0-3.0MPa 圧力計(ステンレス製)



販売価格	18,300円(税抜)/20,130円(税込)				
カタログ価 格	18,300円(税抜)/20,130円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/14 23:22現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0767ページ				







仕様

圧力(MPa)	0~3.0	直径	100mm
取付ネジ	G(PF)1/4"	ケース材質	SUS304
接液部材質	ステンレス	使用温度範囲	-5~+45°C
精度	±1.6%F.S	使用流体	水、空気、油、金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒など
処理	カバー: 電解研磨 ケース: 電解研磨		

IP43相当

オールステンレス製の為、耐食性に優れ、厳しい流体・外部環境でも使用できます。

腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛版・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでもつことができます。

圧力スパンが豊富なので、機種の選択が容易にできます。

電解研磨

代替品

品番 EA729DF-30

コメント スチール製



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.