

品番 : EA729DX-15

品名 : G 3/8"/100mm/0- 15KPa 微圧計



販売価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
カタログ価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/01 08:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0754ページ		



#### 仕様

圧力	0~15kPa	精度	±2.5%F.S.(フルスケール)
使用温度	5~40℃	使用流体	水、空気、油など
保護等級	IP30相当	直径	100mm
接続	G3/8"	重量	572g
材質	接続部:SUS304 チャンバー:C5191P ケース:SUS304		
0調整機能付き			
受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用			
高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームなどの低圧力での測定に			
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。			
※屋外での使用は不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.