


品番 : EA729DZ-0.1

品名 : R 1/4"/-100-100kPa デジタル圧力計



販売価格	95,900円(税抜) / 105,490円(税込)		
カタログ価格	95,900円(税抜) / 105,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/23 04:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0754ページ		



仕様

圧力	-100~100kPa	接続	R1/4"
直径	82.5mm	表示器	LCD(表示高さ12.7mm)
材質	接続部:SUS316L ケース:ABS樹脂(黒) フロントパネル:PET樹脂	重量	約220g
電源	単4電池×2本(付属)	精度	±0.25%F.S ±1digit
許容過負荷	150%F.S.	表示変換速度	0.1、0.3、0.5、1sec
温度影響	±0.1%F.S./℃(ゼロ点、スパン)	使用温湿度範囲	0~70℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)
防水保護等級	IP65相当	機能	・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示
使用流体	水、空気、油など	表示周期	125ms/250ms/500ms/1s/2s/5s /10sから選択可能
ピークホールド応答性	170ms	連続動作時間	約800時間(表示周期1Sの場合)

ピークホールド機能付で圧力ラインの最大値が測定可能

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.