


品番 : EA729DZ-50

品名 : R 1/4" / 0- 50MPa デジタル圧力計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 87,800円(税抜) / 96,580円(税込) | | |
| カタログ価格 | 87,800円(税抜) / 96,580円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/23 04:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0754ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|--|---------|---|
| 圧力 | 0~50MPa | 接続 | R1/4" |
| 直径 | 82.5mm | 表示器 | LCD(表示高さ12.7mm) |
| 材質 | 接続部:SUS316L ケース:ABS樹脂(黒) フロントパネル:PET樹脂 | 重量 | 約220g |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 精度 | ±1%F.S ±1digit |
| 許容過負荷 | 150%F.S. | 表示変換速度 | 0.1、0.3、0.5、1sec |
| 温度影響 | ±0.04%F.S./°C(ゼロ点、スパン) | 使用温湿度範囲 | -20~70°C、35~85%RH%(氷結・結露不可) |
| 防水保護等級 | IP65相当 | 機能 | ・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示 |
| 使用流体 | 水、空気、油など | 表示周期 | 125ms/250ms/500ms/1s/2s/5s /10sから選択可能 |
| ピークホールド応答性 | 170ms | 連続動作時間 | 約800時間(表示周期1Sの場合) |

ピークホールド機能付で圧力ラインの最大値が測定可能

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.