

品番：EA729GA-2

品名：G 1/4"/ 60mm/0-0.2MPa 圧力計(グリセリン入)



販売価格	10,900円(税抜)／ 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜)／11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 （2025/07/22 22:32現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0767ページ		



仕様

外径	60mm	接続	G(PF)1/4”
圧力(MPa)	0.2	ケース材質	合金製
接液部材質	アルミプラス	使用流体	水、空気、油など
厚さ	32mm(本体)	使用温度	10～50℃
グリセリン入			
ブルドン管方式			
震動に強いタイプ			
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。			

代替品

	品番	EA729GA-4
	コメント	0-0.4MPa
	品番	EA729GD-6
	コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.