

品番 : EA729GE-100

品名 : 75mm/ 0-10MPa 圧力計(グリセリン入)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 13,800円(税抜) / 15,180円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 13,800円(税抜) / 15,180円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/26 14:16現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|         |          |       |          |
|---------|----------|-------|----------|
| 圧力(MPa) | 0~10     | ゲージ径  | 75mm     |
| 取付ねじ    | G3/8"    | ケース材質 | SUS304   |
| 接液部材質   | 真鍮       | 透明板材質 | ポリカーボネート |
| 全長      | 115mm    | 精度    | ±1.6%F.S |
| 使用流体    | 水、空気、油など |       |          |

グリセリン入

屋外使用可

30倍強の耐久比で、稼働中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。

一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。

グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

#### 代替品

|      |             |
|------|-------------|
| 品番   | EA729GF-100 |
| コメント | ゲージ径:100mm  |



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.