


品番：EA729GG-1

品名：60mm/0-0.1MPa つば付圧力計(グリセリン入)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,370円(税抜)／9,207円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,370円(税抜)／9,207円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/02/19 08:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0755ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|----------|-------|----------|
| 圧力(MPa) | 0～0.1 | ゲージ径 | 60mm |
| 取付ねじ | G1/4” | 外径 | 80mm |
| ケース材質 | SUS304 | 接液部材質 | 真鍮 |
| 精度 | ±1.6%F.S | 使用流体 | 水、空気、油など |
| グリセリン入 | | | |
| 30倍強の耐久比で、稼働中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 | | | |
| 一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。 | | | |
| グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。 | | | |
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.