


品番：EA729GH-50

品名：75mm/0-5.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,500円(税抜) / 11,550円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 10,500円(税抜) / 11,550円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/30 01:39現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0755ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |          |       |          |
|---------|----------|-------|----------|
| 圧力(MPa) | 0~5.0    | ゲージ径  | 75mm     |
| 取付ねじ    | G3/8"    | 外径    | 98mm     |
| ケース材質   | SUS304   | 接液部材質 | 真鍮       |
| 精度      | ±1.6%F.S | 使用流体  | 水、空気、油など |

グリセリン入

30倍強の耐久比で、稼働中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。

一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。

グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.