


品番：EA729GJ-100

品名：100mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,400円(税抜) / 14,740円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,400円(税抜) / 14,740円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/30 01:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0755ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|----------|-------|----------|
| 圧力(MPa) | 0~10 | ゲージ径 | 100mm |
| 取付ねじ | G3/8" | 外径 | 128mm |
| ケース材質 | SUS304 | 接液部材質 | 真鍮 |
| 精度 | ±1.6%F.S | 使用流体 | 水、空気、油など |

グリセリン入


30倍強の耐久比で、稼働中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。

一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。

グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

代替品

| | |
|---|----------------------------------|
|  | 品番 EA729GH-100 コメント ゲージ径:75mm |
|---|----------------------------------|

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.